

品番：EA864BC-22

品名：ワイヤレスチャイムセット(非接触)



販売価格	5,840円(税抜) / 6,424円(税込)		
カタログ価格	5,840円(税抜) / 6,424円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/26 10:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	ナカバヤシ	型番	XP710H
ブランド	REVEX	仕様	防水押しボタン送信機+受信機(セット)
電波到達距離	屋外見通し:最大180m 屋内見通し:最大90m	音量可変範囲	45~90dB(約1m)
報知音	64種類(チャイム・メロディ・音声・動物の鳴き声・アラーム・サイレン)	報知音量	音量ボタン:大・小(8段階)
受信表示	音と光・音のみ・光のみ 切替可能	電源	受信機:単3アルカリ乾電池×3本(別売)または専用ACアダプター(別売:EA864BC-100、-101) 送信機:単4アルカリ乾電池×2本(別売)
電池寿命	受信機:約6ヶ月(1日10回送信、20℃時) 送信機:約1年(1日10回送信、20℃時)	電池切れ表示	受信機:受信機電池切れランプが赤点滅、送信機電池切れランプが緑点滅 送信機:送信ランプが赤点滅と”ピッピッ”音
サイズ	受信機:90(W)×32(D)×91(H)mm 送信機:49(W)×24(D)×94(H)mm	重量	受信機:約85g(電池含まず) 送信機:約56g(電池含まず)
送受信周波数	315MHz帯	使用温度範囲	-10~45℃
使用エリア	受信機・送信機:屋内	付属品	送信機用取付プレート、木ネジ、送信機用両面テープ、IDコード切替用ミニドラ

## 【使用例】

- ・各お部屋間の呼び出しに。
- ・お年寄りや身体の不自由な方の呼び出しボタンとして。
- ・介護施設や医院での連絡や呼び出しに。
- ・受付などの呼び出しボタンに。

送信機に手をかざすとセンサーが感知し、離れた場所にある受信機が光とチャイム音でお知らせします。

非接触センサーに手をかざすだけで送信するので、衛生面への配慮が必要な場所に最適です。

ワイヤレス方式だから配線工事は不要で簡単に設置できます。

送信機、受信機とも何台でも増設できます。  
増設する場合は、送信機ごとに異なるチャイム音を鳴らすことができます。

送信機は取付プレート式で、ネジ止め、両面テープ止めが出来ます(付属)。

256通りのIDコード方式なので混信がほとんどありません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.