

品番：EA864BC-3

品名：ワイヤレスチャイム人感センサー送信器



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,890円(税抜) / 4,279円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,890円(税抜) / 4,279円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/26 10:24現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|--------|-----------------------------|--------|---|
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | XP50A |
| ブランド | REVEX | 仕様 | 送信機(人感センサー) |
| 電波到達距離 | 屋外見通し:最大180m 屋内見通し:最大90m | 電源 | 単4アルカリ乾電池×3本(別売)、または専用ACアダプター(別売: EA864BC-100、-101) |
| 電池寿命 | 約2年(1日10回送信、20℃時) | 電池切れ表示 | 送信ランプが赤点滅 |
| サイズ | 77(W)×35(D)×83(H)mm | 重量 | 約82g(電池含まず) |
| 送受信周波数 | 315MHz帯 | 使用温度範囲 | -10~45℃ |
| 使用エリア | 屋内・屋外 | 防水仕様 | IP55(送信機のみ) |
| 対応機種 | リーベックスXPシリーズすべての受信機に使用可能 | 付属品 | 送信機用両面テープ×1、木ネジ×2、リブ×2、IDコード設定スイッチ切替用(-)ミニドライバー、取扱説明書 |

人の動きを感知して来客や侵入者を離れた場所へお知らせします。

センサーは赤外線センサーです。
感知エリア内の温度変化を感知して動作します。
感知エリア内で熱を発生する物体(人、動物)が移動することにより作動します。

送信機は防雨仕様で屋外設置可能です。

ワイヤレスなので配線不要で取り付け簡単。

送信機・受信機は組み合わせ自由で何台でも増設できます。

電波は256通りのIDで混信がしにくくなっています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.