



品番：EA864C-21A

品名：LEDセンサーライト(ソーラー式)



販売価格	29,200円(税抜)／32,120円(税込)		
カタログ価格	29,200円(税抜)／32,120円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/10 04:25現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	オプテックス (OPTEX)	型番	LS-10
本体色	ブラック	電源	専用ソーラーユニット (バッテリー交換不可)
光源	白色LED(交換不可)	照射角度	85°サークル
照明調節可動範囲	下方向45°、上方向135°	色温度(CCT)	3700K～4200K
定格光束	300lm(ハロゲン20W形相当)	使用温度範囲	-20～+45℃ (結露および氷結なきこと)
保存温度範囲	-25～+60℃ (1年以上の保管はお止め下さい)	使用湿度範囲	35～85%RH
保護構造	IP55(防噴流形)	バッテリー期待寿命	約15年(使用環境により異なる)
接続コード	防水コネクタ付接続(PVC)、 照明ユニット: 約0.5m、 ソーラーユニット: 約4.5m(トータル5m)	サイズ	照明ユニット: 245.7×136.2×109.3mm、 ソーラーユニット: 323.9×162.5×109.3mm
重量	約1.3kg (本体: 約0.6kg、 ソーラーユニット: 約0.7kg)	材質	ポリカーボネート
設置場所	屋外ポール(φ60.5～φ89.1)、 角柱、壁面、天井面	取付高さ	1.8～3.0m

耐風速	60m/s(JIS C8105-2-3準拠)	耐塩害	耐塩仕様(重塩害地は不可)
LEDライト動作	①検知時:100% ②検知時:60% ③検知時:100%フラッシング ④0%(充電モード)	点灯時間	①5秒 ②10秒 ③20秒
表示灯動作	昼間待機時:5秒毎に点灯 昼間検知時:2秒間高速点滅 夜間待機時:5秒毎に点灯 夜間検知時:2秒点灯		
《人感センサ》			
調整可動範囲	左右45°、 下方向30°、上方向120°可変	検知エリア	水平角度120°、5m
検知方式	パッシブインフラレッド方式		
《昼夜判別センサ》			
昼夜判別	10～400lx(オープンエリアにて)	付属品	人感センサ用検知エリアマスキングカバー×2、 ポール取付ブッシュ×2、 固定ねじ目隠し用ゴム×1
暗がりの危険を防止。足元安全ソーラー照明。			
ソーラーパネルは50mまで分離設置が可能。 (別途延長コードが必要) ※ソーラーパネルは9～16時の間、十分に太陽光が当たる場所(日陰NG)に取り付けて下さい。			
ステンレスバンド(幅10mm)(別売)取付可能。 ※ポール取付の際は4本必要			

代替品

	品番 EA864C-21B コメント 変更点:バッテリー容量、色温度
	品番 EA864CB-91A コメント 防雨構造IP44 仕様異なります

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.