品番: EA864C-52

品名: AC100V/32W LEDセンサーライト(防雨型)



| 販売価格 | 44,000円 (税抜)/ 48,400円(税込) | | | | |
|---------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価格 | 44,000円(税抜)/48,400円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/11/11 07:59現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログページ | 2377ページ | | | | |









仕様

| メーカー | 竹中エンジニアリング(TAKEX) | 型番 | LCL-32 |
|--------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| 検知エリア | 93.2° 12m | 点灯時間 | 3秒/10秒/30秒/1分/2分/3分/5分 (オフディレイ動作) |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | コード長 | 3.5m |
| 光源 | チップオンボード型LED | 検知方式 | パッシブインフラレッド式 |
| サイズ | 205.2×107×327.1(H)mm | 重量 | 1.7kg |
| 消費電力 | 32W | 明るさ | 2000ルーメン |
| 点灯モード | 点灯/フラッシング | 動作モード(昼夜判別) | 約5lx~∞lx (ボリュームにて調整) |
| 照度設定 | 0%~100%(ボリュームにて調整) | 調光設定 | 0%~100%(ボリュームにて調整) |
| 感度 | 60%/80%/100%/130% (ボリュームにて調整 中点100%) | 検知出力設定 | EE連動/ 非連動(EE : 昼夜判別制御) |
| 検知出力時間 | オフディレイ(約2秒) / 動作時間連動 | 検知出力 | 無電圧リレー接点(c接点) AC /DC30V 0.5 A |
| 配線方式 | 電源:ACプラグ式 接点出力:端子式 | 使用温度範囲 | -20℃~+40℃ (結露・氷結なきこと) |
| 設置場所 | 屋内·屋外 | 材質 | ライト部:アルミダイキャスト 本体:樹脂 |
| | | | |

注意

人体以外でも検知エリア内にエネルギーを持った移動体(風、木葉、小動物など)がある場合、またはその他の急激なエネルギーの変化などによって人感センサーが検知し、点灯することがあります。また、検知エリア内に人が侵入しても静止していれば、人感センサーは検知しません。

防雨構造(IP55)

調光機能により日常は常夜灯として使用でき、侵入検知時は100%の点灯で威嚇します。

「チップオンボード型LED」で、広範囲をムラなく照射できます。

「高照度」「調光機能」「省電力」のLED特性を活かし日常は防犯灯や便利灯として、侵入検知時は100%の点灯(フラッシング可)で威嚇ができるため、導入効果が高まります。

昼夜判別設定より暗いときに、調光点灯します。

調光点灯は、照度0%から100%の設定が可能

ACプラグ付きコード(約3.5m)を付属しています。コンセントに差し込むだけで使用できます。

無電圧リレー1c接点を装備して、カメラ連動や別付けブザーとの連動が可能です。(検知出力は端子台式)

《使用上のご注意》

- ・本体やライトの近くに布や紙などの可燃物を置いたり、覆わないでください。火災・故障の原因となります。
- ・電球を使用する機器については、電球をはずした状態で使用しないでください。感電・火災・故障の原因となります。
- ・電球を使用する機器については、推奨する電球以外は絶対に使用しないでください。火災・故障の原因となります。
- ・電球を使用する機器について、電球の交換時は必ず電源を切り、電球の温度が下がったことを確認した後に作業してください。感電・火傷の原因となる場合があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.