


品番 : EA864C-55

品名 : AC100V/18W LEDセンサーライト(サイレン付)



販売価格	42,000円(税抜) / 46,200円(税込)		
カタログ価格	42,000円(税抜) / 46,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 08:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2316ページ		



仕様

メーカー	竹中エンジニアリング(TAKEX)	型番	LCL-30SI
検知エリア	93.2° 12m	点灯時間	3秒/10秒/30秒/1分/2分/3分/5分 (オフディレイ動作)
電源	AC100V(50/60Hz)	コード長	3.5m
光源	チップオンボード型LED	検出方式	パッシブインフラレッド方式
音量	最大85dB(3段階調整)	サイズ	本体:172.3×196×293.8(H)mm リモコン:60×10×140(H)mm
重量	約1400g	消費電力	18W以下
明るさ	1000ルーメン	点灯モード	点灯モード点灯/フラッシング
動作モード(昼夜判別)	約5lx~∞lx(ボリュームにて調整)	照度設定	0%~100%(ボリュームにて調整)
調光設定	0%~100%(ボリュームにて調整)	感度	60%/80%/100%/130%(DipSwにて設定)
検知出力設定	EE連動/非連動(EE:昼夜判別制御)	検知出力時間	オフディレイ(約2秒)/動作時間連動
サイレン	〈動作時間〉 アラームモード時:検知後約5秒後にアラーム約10秒鳴動(オフディレイ動作) チャイムモード時:検知後即チャイム2回鳴動	リモコン	〈電源〉 単4電池×2本 〈操作ボタン〉 ライト連続点灯モードボタン ライト人感点灯モードボタン

	〈音量〉 3段階調整(最大約85dB/前方30cmにて)リモコンで調整可		チャイムモードボタン アラームモードボタン サイレンOFFモードボタン
検知出力	無電圧リレー接点(c接点) AC /DC30V 0.5A	配線方式	電源:プラグ式 接点出力:端子式
使用温度範囲	-20℃~40℃	設置場所	屋外・屋内の壁面
材質	ライト部:アルミダイキャスト 本体:樹脂	注意	人体以外でも検知エリア内にエネルギーを持った移動体(風、木葉、小動物など)がある場合、またはその他の急激なエネルギーの変化などによって人感センサーが検知し、点灯することがあります。また、検知エリア内に人が侵入しても静止していれば、人感センサーは検知しません。

防雨構造(IP55)

サイレンは、アラームモード/チャイムモード/OFFモードがあります。サイレンのモード切替と音量調整は、付属リモコンで操作が可能です。
※音量は最大85dB、3段階で調整可能

照度1000lmのチップオンボード型LEDを採用

ライトを最大30分間点灯させる「連続点灯モード」があります。
威嚇用途だけでなく夜間作業時の照明としてもご使用いただけます。
連続点灯モードの切替は付属リモコンで操作します。

調光機能により20%、50%、100%の常時点灯が可能です。

昼夜判別機能付きで、防犯灯や常夜灯として防犯効果がより高まります。

ライト部とセンサー部は個別に角度調整が可能です。
様々な設置場所にも対応できます。

無電圧リレー(c接点)の外部接点出力により、防犯カメラなど他の機器との連動が可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.