

品番：EA864CA-212

品名：AC100V/ 20W LEDセンサーライト(5m)



販売価格	14,000円(税抜)／ 15,400円(税込)		
カタログ価格	14,000円(税抜)／15,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/09/30 09:24現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2378ページ		



仕様

メーカー	日動工業	型番	SLS-CE20W-1P
検知エリア	100° 15m	点灯時間	5秒～5分
明るさ	1080ルーメン	電源	AC100V(コード長:5m)
光源	LED10W×2球	検知方式	赤外線センサー
サイズ	180×157×143(H)mm	重量	1.0kg
照射角	30度(1灯あたり)	使用環境温度	－20～50℃
球寿命	40000時間	光源色	昼白色(5000K)
材質	本体:ABS	最大クランプ幅	105mm
作動時間	24時間・夜間のみの切替可能	付属品	クランプ・L型金具(最大挟み厚:105mm)×1 樹脂アンカーセット×2
屋内/屋外型			
防雨構造(IPX3)			
省エネ・高輝度LED使用の高感度センサー付ライトです。			
人や車を感知して、パッと点灯。バラストレス水銀灯200Wクラスの明るさです。			

最大クランプ幅は105mmあり、クランプ位置をタテとヨコに変更できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.