


品番：EA864CA-27B

品名：[単1x3本] LEDセンサーライト(電池式)



販売価格	4,960円(税抜) / 5,456円(税込)		
カタログ価格	4,960円(税抜) / 5,456円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/02 09:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	ムサシ	型番	LED-135
設置場所	屋内、屋外用(防水タイプIP44)	電源	単1アルカリ乾電池×3本(別売)
電池寿命	約840日(使用環境や電池性能・残量により異なります)	電球	電球種類:3.5W高輝度白色LED 全光束:約300ルーメン (白色球50W相当) LED設計寿命:40000時間 ※LED電球は交換できません
検知方式	焦電型赤外線センサー	検知エリア	約140°・最長6m
点灯時間	約5秒・約20秒の点灯、約20秒点滅	点灯切替機能	昼:周囲が明るくても暗くても点灯 夜:周囲が暗い時のみ点灯
材質	ABS樹脂	サイズ	176(W)×98(D)×153(H)mm
重量	約400g(クランプ、乾電池を除く)	クランプ 取付サイズ	厚み:最小約15mm~最大約100mm パイプ径:最小約30mm~最大約85mm
付属品	取付ねじ×2 プラスチック製プラグ×2 クランプ×1 L字ボルト×1 蝶ナット×1 ネジキャップ×1	取付方法	ねじ取付、市販バンド取付、 クランプ取付(通常Lボルト1本式)

- ・高輝度LED搭載
- ・電池式なので、どこでも設置可能

- ・クランプ式で取付けが簡単
- ・超小型高性能センサー搭載
- ・昼・夜点灯切替、点灯時間切替が可能
- ・フラッシングモードで威嚇効果抜群
- ・市販のバンドでも取付可能
- ・赤色LEDの点滅で人などに反応中・電池交換時期などがわかります。

代替品



品番 EA864CA-27C
コメント 変更点:電球の形、W数

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.