

品番 : EA864CB-171A

品名 : AC100V/7.5W LEDセンサーライト(人感明暗センサー式)



販売価格	6,660円(税抜) / 7,326円(税込)		
カタログ価格	6,660円(税抜) / 7,326円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/05/02 07:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2060ページ		



仕様

メーカー	朝日電器(ELPA)	型番	ALT-2030PIR
検知方式	明暗人感センサー	検知エリア	100° 2m
消費電力	7.5W	電源	入力:AC100-240V 50/60Hz 1.0A 出力:DC24V 1.2A
光源	昼光色LED球	全光束	550lm
点灯開始照度	約10lx以下	センサー点灯保持時間	約15秒
使用温度範囲	10~40℃	Ra	80
サイズ	32×9×316(L)mm	本体コード長	約0.5m
ACアダプターコード長	約1.8m	重量	約102g
材質	ABS樹脂	設置可能場所	屋内
防水有無	無	付属品	ACアダプター 1個 マグネットホルダー 2個 木ねじ 大(φ2.8×19mm) 2本 小(φ2.8×9.5mm) 2本 スリーブ(φ6×28mm) 2本 両面テープ(7.5cm) 2枚

		コードステッカー 3個 エンドキャップ 1個
暗い場所で人に反応して自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。		
付属マグネットホルダーで角度調整可能(3段階)		
導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。		
薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ)		
別売の連結子機 (EA815LK-21A) を3台まで連結可能。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.