

品番：EA864CB-181

品名：AC100V/ 8.0W LEDセンサーライト



販売価格	6,400円(税抜) / 7,040円(税込)		
カタログ価格	6,400円(税抜) / 7,040円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/08 06:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	朝日電器 (ELPA)	型番	ESL-SS801AC
検知方式	赤外線受動式	検知エリア	120°約10m
電源	AC100V 50/60Hz	光源	白色LED球×1灯(交換不可)
全光束	600ルーメン	点灯保持時間	約5秒～約10分間
点灯開始照度	約5lx(夜)～(昼)	使用周囲温度範囲	-20℃～+40℃
耐水性能	IPX4(防沫形)	サイズ	73×71×188(H)mm
電源コード長	約3.0m	重量	475g
付属品	取付ねじ2本、 コンクリート用スリーブ2本、 マスキングカバー1個、 クランプ1セット		

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯

軒下などの屋外に設置できる防雨構造(IPX4相当)

センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能

好みに合わせて点灯時間を約5秒～10分の間で設定可能
※おおよその設定ですので細かい設定はできません

低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光

別売のステンレスバンド(EA864CB-501)でも取付可能

代替品

	<p>品番 EA864CB-91A コメント 違い:形状、サイズなど</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.