

品番：EA864CB-186

品名：AC100V/10.0W LEDセンサーライト



販売価格	6,840円(税抜)／7,524円(税込)			
カタログ価格	6,840円(税抜)／7,524円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/01 03:37現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



仕様

メーカー	朝日電器 (ELPA)	型番	ESL-SS1001AC
検知方式	赤外線受動式	検知エリア	120°約10m
電源	AC100V 50/60Hz	消費電力	約10W(待機時 約0.1W)
光源	白色LED球×1灯(交換不可)	全光束	850ルーメン
点灯保持時間	約5秒～約10分間	点灯開始照度	約5lx(夜)～(昼)
使用周囲温度範囲	－20℃～+40℃	耐水性能	IPX4(防沫形)
サイズ	73×71×188(H)mm	電源コード長	約3.0m
重量	605g	付属品	取付ねじ2本、 コンクリート用スリーブ2本、 マスキングカバー1個、 クランプ1セット
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯			
軒下などの屋外に設置できる防雨構造(IPX4相当)			
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能			
好みに合わせて点灯時間を約5秒～10分の間で設定可能※おおよその設定ですので細かい設定はできません			
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光			

別売のステンレスバンド(EA864CB-501)でも取付可能。

代替品

	品番 EA864CB-181 コメント 明るさ:600ルーメン
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.