

品番：EA864CB-187

品名：AC100V/20.0W LEDセンサーライト



販売価格	9,540円(税抜)／10,494円(税込)			
カタログ価格	9,540円(税抜)／10,494円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/17 09:36現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



仕様

メーカー	朝日電器 (ELPA)	型番	ESL-SS1002AC
検知方式	赤外線受動式	検知エリア	120°約10m
電源	AC100V(コード長:3m)	光源	白色LED球
全光束	1700ルーメン	点灯保持時間	約5秒～約10分間
点灯開始照度	約5lx(夜)～(昼)	使用周囲温度範囲	－20℃～+40℃
耐水性能	IPX4(防沫形)	サイズ	146×71×188(H)mm
電源コード長	約3.0m	重量	665g
付属品	取付ねじ2本、 コンクリート用スリーブ2本 マスキングカバー1個 クランプ1セット		
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯			
軒下などの屋外に設置できる防雨構造(IPX4相当)			
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能			
好みに合わせて点灯時間を約5秒～10分の間で設定可能※おおよその設定ですので細かい設定はできません			
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光			

別売のステンレスバンド(EA864CB-501)でも取付可能。

代替品

	品番 EA864CB-182 コメント 仕様をご確認ください。
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.