

品番：EA864CB-191

品名：AC100V/20.0W LEDセンサーライト



|         |                              |      |   |  |
|---------|------------------------------|------|---|--|
| 販売価格    | 11,400円(税抜)／12,540円(税込)      |      |   |  |
| カタログ価格  | 11,400円(税抜)／12,540円(税込)      |      |   |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/12/16 17:30現在) |      |   |  |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |  |
| カタログページ |                              |      |   |  |



検知範囲を調整できる可動式センサー搭載!広範囲に明るい防雨センサーライト

仕様

|        |                             |          |                                                                       |
|--------|-----------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| メーカー   | 朝日電器 (ELPA)                 | 型番       | ESL-W2001AC                                                           |
| 検知方式   | 赤外線受動式                      | 検知エリア    | センサーの角度10°:80°約10m<br>センサーの角度45°:120°約3m                              |
| 電源     | AC100V 50/60Hz              | 消費電力     | 約20W(待機時:約0.2W)                                                       |
| 光源     | 白色LED球<br>※LEDの交換はできません     | 全光束      | 約1000lm                                                               |
| 点灯保持時間 | 約5秒～約10分間                   | 点灯開始照度   | 約5lx(夜)～(昼)                                                           |
| 保護等級   | IPX4(防沫形)<br>直接雨のかかる屋外で使用可能 | 使用周囲温度範囲 | －20℃～+40℃                                                             |
| サイズ    | 170×179×177(H)mm            | 電源コード長   | 約3.0m                                                                 |
| 重量     | 約1020g(ブラケット、電源コード含)        | 付属品      | 取付ネジ2本<br>ネジ2本<br>コンクリート用スリーブ2本<br>ブラケット用ゴム1個<br>クランプセット1台<br>ブラケット1個 |

|                                             |
|---------------------------------------------|
| センサーが人や車の動きを検知して自動点灯                        |
| 検知範囲を調整できる可動式センサー搭載                         |
| 雨のかかる屋外にも設置できる防雨構造(IPX4相当)                  |
| センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能                  |
| 好みに合わせて点灯時間を約5秒～10分の間で設定可能                  |
| 低赤外線・低UVで虫も集まりにくい光                          |
| ネジ止め、クランプ、別売のステンレスバンド(EA864CB-501)、三脚に取付可能。 |

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.