

品番：EA864CB-192

品名：AC100V/28.0W LEDセンサーライト



販売価格	13,800円(税抜) / 15,180円(税込)		
カタログ価格	13,800円(税抜) / 15,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/08 06:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			




検知範囲を調整できる可動式センサー搭載! 広範囲に明るい防雨センサーライト

仕様

メーカー	朝日電器 (ELPA)	型番	ESL-W2801AC
検知方式	赤外線受動式	検知エリア	センサーの角度10°:80°約10m センサーの角度45°:120°約3m
電源	AC100V 50/60Hz	消費電力	約28W(待機時:約0.2W)
光源	白色LED球 ※LEDの交換はできません	全光束	約1500lm
点灯保持時間	約5秒~約10分間	点灯開始照度	約5lx(夜)~(昼)
保護等級	IPX4(防沫形) 直接雨のかかる屋外で使用可能	使用周囲温度範囲	-20℃~+40℃
サイズ	222×179×195(H)mm	電源コード長	約3.0m
重量	約1260g(ブラケット、電源コード含)	付属品	取付ネジ2本 ネジ2本 コンクリート用スリーブ2本 ブラケット用ゴム1個 クランプセット1台 ブラケット1個

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
検知範囲を調整できる可動式センサー搭載
雨のかかる屋外にも設置できる防雨構造(IPX4相当)
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
好みに合わせて点灯時間を約5秒～10分の間で設定可能
低赤外線・低UVで虫も集まりにくい光
ネジ止め、クランプ、別売のステンレスバンド(EA864CB-501)、三脚に取付可能。

代替品

	<p>品番 EA864CB-92</p> <p>コメント 仕様をご確認ください。</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.