品番: EA864CB-204B

品名:2灯防雨型LEDセンサーライト(ソーラー式)



販売価格	7,920円(税抜)/8,712円(税込)				
カタログ価格	7,920円(税抜)/8,712円(税込)				
在庫数	最新在庫: 9 (2025/11/09 14:04現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	2378ページ				





























仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	LSL-SBTN-800
検知エリア	約140°(距離2mでの感知) 約8m	防水性能	IP44(防まつ形)
点灯時間	約5秒~5分(設定可能)	電源	単三形充電式ニッケル水素電池×3本 (1本当たり1.2V-1800mAh)
光源	昼光色/電球色	検知方法	赤外線受動式
明るさ切替	強/弱(強の約半分の明るさ)	点灯モード切替	防犯モード/常灯モード/帰宅モード
全光束(最大)	800ml (防犯/常灯モード、明るさ 強)	使用環境温度	-10~40℃
本体サイズ(mm)	213×171×157(H)	重量	570g
接続コード長	3m	材質	ポリカーボネート
ソーラーパネル種類	シリコン単結晶	ソーラーパネル出力	6V0.83W
ソーラーパネルサイズ	130×136×78mm	ソーラーパネル重量	230g
パネルコード長さ	5m	付属品	ソーラーパネル、単3形充電式ニッケル

水素電池3本、取付ねじ2本、コンク リート用スリーブ2本、センサー検知エ リア調節カバー、クランプセット

防犯と明かりの一台二役!

センサー式で人の動きを感知して点灯します。

用途に合わせて、「防犯モード」「帰宅モード」「常灯モード」を選べます。

壁面、手すり、フェンスなどに取付可能

パイプの太さ最大100mmまで取付可能

本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。

ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.