

品番：EA864CB-242A

品名：AC100V LEDセンサーライト(2灯)



販売価格	8,380円(税抜) / 9,218円(税込)		
カタログ価格	8,380円(税抜) / 9,218円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/08 07:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2317ページ		



カタログ訂正 25/11/11 検知エリア:(誤)約100°約8m→(正)約140°約8m (No.56,57 9046)

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	LSL-ACTN-1200
LED	2灯	サイズ	213×171×157mm
電源	AC100V,50 / 60Hz	光源	電球色 / 昼光色
検知方式	赤外線受動式	検知エリア	約140°、約8m
重量	810g	点灯時間	約5秒～5分 設定可能 帰宅モード威嚇点滅→約60秒固定 防犯モード威嚇点滅→約10秒固定
全光束(最大)	1200ml(防犯/常灯モード、明るさ強)	材質	ポリカーボネート
電源コード	3m(防雨電源プラグ)	消費電力	15.7W(防犯/常灯モード、明るさ強)
使用環境温度	-20～40℃	設置場所	屋内 / 屋外(防まつ形IP44)
明るさ切替	強 / 弱(強の約半分の明るさ)	付属品	取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、センサーカバー1個、クランプセット1セット

必要工具	カッターナイフ、プラスドライバー、ドリル(コンクリート壁に穴を開けて取り付ける場合)	
防雨構造(IP44相当)		
防犯と灯りの一台二役		
センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。		
しっかり明るく照らすAC式です。		
防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。		
2段階の明るさ切り替えが可能です。		
本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。		
ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.