

品番 : EA864CB-242A

品名 : AC100V LEDセンサーライト(2灯)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 8,380円(税抜) / 9,218円(税込) | | |
| カタログ価格 | 8,380円(税抜) / 9,218円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/02/06 12:53現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2317ページ | | |



カタログ訂正

25/11/11 検知エリア:(誤)約100°約8m→(正)約140°約8m (No.56,57 9046)

仕様

| | | | |
|---------|-----------------------|-------|---|
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | LSL-ACTN-1200 |
| LED | 2灯 | サイズ | 213×171×157mm |
| 電源 | AC100V,50／60Hz | 光源 | 電球色／昼光色 |
| 検知方式 | 赤外線受動式 | 検知エリア | 約140°、約8m |
| 重量 | 810g | 点灯時間 | 約5秒～5分 設定可能 帰宅モード威嚇点滅→約60秒固定 防犯モード威嚇点滅→約10秒固定 |
| 全光束(最大) | 1200ml(防犯／常灯モード、明るさ強) | 材質 | ポリカーボネート |
| 電源コード | 3m(防雨電源プラグ) | 消費電力 | 15.7W(防犯／常灯モード、明るさ強) |
| 使用環境温度 | -20～40°C | 設置場所 | 屋内／屋外(防まつ形IP44) |
| 明るさ切替 | 強／弱(強の約半分の明るさ) | 付属品 | 取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、センサーカバー1個、クランプセット1セット |

| | | |
|---|--|--|
| 必要工具 | カッターナイフ、プラスドライバー、ドリル(コンクリート壁に穴を開けて取り付ける場合) | |
| 防雨構造(IP44相当) | | |
| 防犯と灯りの一台二役 | | |
| センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。 | | |
| しっかり明るく照らすAC式です。 | | |
| 防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。 | | |
| 2段階の明るさ切り替えが可能です。 | | |
| 本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。 | | |
| ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。 | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.