

品番：EA864CB-272

品名：[単3x3本] LEDセンサーライト



販売価格	2,460円(税抜) / 2,706円(税込)		
カタログ価格	2,460円(税抜) / 2,706円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/04/13 06:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2318ページ		



仕様

メーカー	朝日電器 (ELPA)	型番	PM-L751W
検知方式	人感明暗センサー	検知範囲	約3m
点灯モード	スイッチ切り替え式(センサーモード、常時点灯モード)	電源	単3電池×3本(別売)
電池寿命	センサーモード: 約14ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯モード: 約26時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により短くなる場合があります。	光源	白色LED/電球色LED
全光束	白色: 45lm 電球色: 25lm	点灯保持時間	約12秒
点灯開始照度	約1lx	使用温度範囲	10~40℃
サイズ	75(W)×95(D)×115(H)mm	重量	約145g(電池除く)
保護等級	IPX4(防沫型)	付属品	取付ねじ(φ3×20mm)×2本 取付ねじ(φ3×12)×2本 スリーブ(φ6×28mm)×2本 両面テープ(47×22mm)×1枚

屋内・屋外用

センサーモード時は、暗いときにセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。

軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IPX4 防沫形)

乾電池式なので、コンセントのない場所でも使用可能です。

センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付

用途に合わせて白色/電球色の切替ができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.