


品番：EA864CB-273

品名：173mm LEDセンサーライト(ソーラー式/二重構造)



販売価格	4,940円(税抜) / 5,434円(税込)		
カタログ価格	4,940円(税抜) / 5,434円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/06 06:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2316ページ		



暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯

仕様

メーカー	朝日電器(ELPA)	型番	ESL-KN200SL
検知方法	明暗人感センサー	検知エリア	約120°約5m(取付高さ1.5m時)
電源	ニッケル水素充電電池3.6V1200mA(内蔵) ※充電電池の交換はできません。	光源	白色LED/電球色LED ※LEDの交換はできません。
全光束	白色LED全点灯時:約200lm、常夜灯時:約8lm 電球色LED全点灯時:約120lm、常夜灯時:約8lm ※満充電時	点灯保持時間	約10秒(固定)
点灯開始照度	約10lx以下	連続使用時間	センサーモード:約55日、常夜灯モード:約2日 ※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。 ※1日10回点灯時 ※満充電時
保護等級	IP65(耐塵形/防噴流形)	使用周囲温度範囲	-10℃~+50℃ ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。
サイズ	約173(W)×81(D)×121(H)mm(最大値)	重量	約460g(充電電池含む)

付属品	取付ネジ2本(φ4×25mm)、コンクリート用スリーブ2本(φ6×30mm)	材質	本体:ABS
広範囲照射タイプ			
ふんわり光って周りを広く照らす			
ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.