

品番：EA864CB-28A

品名：1灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式)



販売価格	10,700円(税抜) / 11,770円(税込)		
カタログ価格	10,700円(税抜) / 11,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/08 05:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2316ページ		



人や車の動きを検知して自動点灯!ソーラー発電式防雨センサーライト

仕様

メーカー	朝日電器 (ELPA)	型番	ESL-311SL
センサーライト本体			
検知方式	赤外線受動式	検知エリア	約160° 約10m
電源	ニッケル水素充電電池 (4.8V 1800mAh)	光源	白色LED(交換不可)
全光束	400lm	点灯・点滅保持時間	5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅
点灯開始照度	約4lx(夜)~(昼)	照射方向調整	上方向:約30° 下方向:約60° 左右:約45°
保護等級	IP45(防噴流形)	使用周囲温度範囲	-20~+40°C
サイズ	約88(W)×116(D)×186(H)mm(最大値)	重量	約220g(充電電池除く)
付属品	取付ネジ4本 コンクリート用スリーブ4本 マスキングカバー1個 クランプ2セット 拡散パネル1個 ニッケル水素充電電池1個	設置可能場所	屋内・屋外

ソーラーパネル			
種類	シリコン多結晶	出力	8V 150mA
接続コード長	約5m	保護等級	IP45 (防噴流形)
使用周囲温度範囲	-20~+40℃	サイズ	約120(W)×67(D)×195(H)mm(最大値)
重量	約270g	設置可能場所	屋内・屋外
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能			
5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能			
屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)			
ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。			
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光			
付属のクランプで、最小約10mm～最大約100mm幅まで取付可能。			
別売のステンレスバンド(EA864CB-501)でも直径260mmまで取付可能。			
※ご購入後は必ず晴天の日に2日以上充電してから使用開始してください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.