品番: EA864CB-28A

品名:1灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式)



| 販売価格 | 11,000円 (税抜)/ 12,100円(税込) | | | | |
|---------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価格 | 11,000円(税抜)/12,100円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 9 (2025/11/09 12:17現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログページ | 2377ページ | | | | |



















人や車の動きを検知して自動点灯!ソーラー発電式防雨センサーライト

仕様

| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | ESL-311SL | | | | |
|-----------|---|-----------|---------------------------------|--|--|--|--|
| センサーライト本体 | | | | | | | |
| 検知方式 | 赤外線受動式 | 検知エリア | 約160°約10m | | | | |
| 電源 | ニッケル水素充電池 (4.8V 1800mAh) | 光源 | 白色LED(交換不可 | | | | |
| 全光束 | 400lm | 点灯·点滅保持時間 | 5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅 | | | | |
| 点灯開始照度 | 約4lx(夜)~(昼) | 照射方向調整 | 上方向:約30° 下方向:約60° 左右:約45° | | | | |
| 保護等級 | IP45(防噴流形) | 使用周囲温度範囲 | −20~+40°C | | | | |
| サイズ | 約88(W)×116(D)×186(H)mm(最大 值) | 重量 | 約220g(充電池除<) | | | | |
| 付属品 | 取付ネジ4本 コンクリート用スリーブ4本 マスキングカバー1個 クランプ2セット 拡散パネル1個 ニッケル水素充電池1個 | 設置可能場所 | 屋内·屋外 | | | | |

| ソーラーパネル | | | | | | |
|----------|-----------|--------|-----------------------------|--|--|--|
| 種類 | シリコン多結晶 | 出力 | 8V 150mA | | | |
| 接続コード長 | 約5m | 保護等級 | IP45 (防噴流形) | | | |
| 使用周囲温度範囲 | -20~+40°C | サイズ | 約120(W)×67(D)×195(H)mm(最大值) | | | |
| 重量 | 約270g | 設置可能場所 | 屋内·屋外 | | | |

センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能

5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能

屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)

ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。

低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光

付属のクランプで、最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。

別売のステンレスバンド(EA864CB-501)でも直径260mmまで取付可能。

※ご購入後は必ず晴天の日に2日以上充電してから使用開始してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.