

品番：EA864CB-290

品名：AC100V/70W LEDセンサーライト(夜間専用/マグネット付)



販売価格	10,900円(税抜) / 11,990円(税込)		
カタログ価格	10,900円(税抜) / 11,990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 09:58現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	2317ページ		



仕様

<セット内容>	作業灯/LED(コード3m)、夜間専用人感センサー	電源	DC12~14V(ACアダプター付属)
光源	LED COB	サイズ	作業灯:112×5×235mm 人感センサー:120×20×50mm
重量	作業灯:635g 人感センサー:25g	全光束	4000lm
光源色	昼光色	周波数	50/60Hz
消費電力	70W	調光	ダイヤル式
動作環境温度	-20℃~60℃	検知方法	赤外線感知
検知エリア	120°(約3m)	付属品	アダプター ダイヤル調光スイッチ 接続コード(3m)

高出力・高耐久です。

低電圧仕様で安全、雨でも安心です。

広範囲照射で多重影ができません。

夜間専用の人感センサーで、動作時間は20~320秒で調節できます。

※パネル発光中高温になります。やけど等には十分注意してください。

※水中での使用はしないでください。

人感センサー、ACアダプター、スイッチは防水仕様ではありません。水がかからない場所でご使用ください。

(パネルライトは雨等で水がかかっても電圧が低い為、問題ありません。)

※周囲温度35°以上の場所、粉塵などの多い場所、振動や衝撃の激しい所、腐食性、可燃性ガスの発生する所ではご使用にならないでください。

※布や紙など燃えやすいものをかぶせないでください。

防雨構造(IPX3相当)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.