

品番：EA864CB-36

品名：[単3x3本]LEDセンサーライト(電池式/ドア用)



販売価格	3,680円(税抜) / 4,048円(税込)		
カタログ価格	3,680円(税抜) / 4,048円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/05/02 23:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2379ページ		



仕様

メーカー	朝日電器(ELPA)	型番	HLH-2206
検知方式	人感明暗センサー	検知範囲	距離:約3m 水平:約100° 垂直:約100°
点灯モード	スイッチ切り替え式(センサーモード、常時点灯モード)	電源	単三形アルカリ乾電池×3本(別売)
電池寿命	常時点灯モード(ON):約35時間 センサーモード(AUTO):約1年10ヶ月(1日10回点灯時) ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により短くなる場合があります。	光源	白色LED / 電球色LED
全光束	白色:35lm 電球色:30lm	点灯保持時間	約12秒
点灯開始照度	約5lx~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能)	点灯開始照度調整	夜:周囲が暗くなってから点灯 昼:周囲が明るくても点灯
防水性能	IPX4(防沫形)	サイズ	126×73×83(H)mm
重量	約146g(電池除く)	付属品	固定ネジ

屋内・屋外用
人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。
※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。
点灯開始照度の調整機能付き(センサーが検知を開始する明るさを設定できます)
シーンに合わせて光色を白色⇔電球色に切替可能
乾電池式なので置き場所を選ばず設置可能
玄関や室内ドアに

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.