品番: EA864CB-39

品名:[単3x3本] LEDセンサーライト(電池式/フック付)



| 販売価格       | 3,680円(税抜)/4,048円(税込)        |      |   |  |  |
|------------|------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価<br>格 | 3,680円(税抜)/4,048円(税込)        |      |   |  |  |
| 在庫数        | 最新在庫: 3 (2025/08/03 08:28現在) |      |   |  |  |
| 商品入数       | 1                            | 販売単位 | 個 |  |  |
| カタログページ    | 2379ページ                      |      |   |  |  |

























## 仕様

| メーカー   | 朝日電器(ELPA)  | 型番       | HLH-2205                       |
|--------|---|----------|--------------------------------|
| 検知方式   | 人感明暗センサー  | 検知範囲     | 距離:約3m、水平:約100°<br>垂直:約200°    |
| 点灯モード  | スイッチ切り替え式(センサーモード、<br>常時点灯モード)  | 電源       | 単3電池×3本(別売)                    |
| 電池寿命   | 常時点灯モード(ON):約35時間<br>センサーモード(AUTO):約1年10ヶ<br>月(1日10回点灯時)<br>※アルカリ乾電池使用時 | 光源       | 白色LED/電球色LED                   |
| 全光束    | 白色:35lm<br>電球色:30lm   | 点灯保持時間   | 約12秒                           |
| 点灯開始照度 | 約5lx~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能)   | 点灯開始照度調整 | 夜:周囲が暗くなってから点灯<br>昼:周囲が明るくても点灯 |
| サイズ    | 120(W)×62(D)×183(H)mm   | 重量       | 約148g                          |
| 材質     | 本体:ABS<br>発光部カバー:PC   |          |                                |
| 屋内用    |   |          |                                |

人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。

※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。

点灯開始照度の調整機能付き(センサーが検知を開始する明るさを設定できます)

シーンに合わせて光色を白色⇔電球色に切替可能

乾電池式なので場所を選ばず設置可能

手すりのブラケットに取付けできるので足元の邪魔にならず安心。

左上がりの手すり・右上がりの手すり両方に対応。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.