

品番：EA864CB-41BB

品名：[単2x3本] LEDセンサーライト(電池式)



販売価格	5,320円(税抜) / 5,852円(税込)		
カタログ価格	5,320円(税抜) / 5,852円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/20 13:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2315ページ		



暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯!電池式防雨センサーライト

仕様

メーカー	朝日電器 (ELPA)	型番	ESL-N112DC
検知方式	赤外線受動式	検知エリア	約120° 約10m
電源	単2アルカリ乾電池×3本(別売)	電池寿命	約8月(1日10回点灯時)
光源	白色LED(交換不可)	全光束	340lm
点灯保持時間	約10秒(固定)	点灯開始照度	約4lx
照射方向調整	上方向:約30° 下方向:約60° 外側:約90° 内側:約40°可動 (左右単独可動)	保護等級	IP44(防沫形)
使用周囲温度範囲	-20~+40℃	サイズ	約112(W)×111(D)×127(H)mm
重量	約180g(電池除く)	付属品	取付ネジ2本 コンクリート用スリーブ2本 マスキングカバー1個
設置可能場所	屋内・屋外		

暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。

乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。

軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形)

低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光

別売のクランプ(EA864CB-500)で最小約10mm～最大約100mm幅まで取付可能。

別売のステンレスバンド(EA864CB-501)でも直径260mmまで取付可能。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.