

品番：EA864CB-42A

品名：[単3x3本] LEDセンサーライト(防雨型)



販売価格	2,460円(税抜) / 2,706円(税込)		
カタログ価格	2,460円(税抜) / 2,706円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/05/20 13:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2315ページ		



暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯!電池式防雨センサーライト

仕様

メーカー	朝日電器(ELPA)	型番	ESL-05BT
検知方法	赤外線受動式	検知エリア	90° 約2.5m(取付高さ:2.5m、取付角度:下方向45°の場合)
電源	単3形アルカリ乾電池×3本(別売)	電池寿命	約1年(1日に10回の使用、使用条件により大幅に変わります。)
光源	0.5Wタイプ高輝度白色LED	全光束	35lm
点灯保持時間	約20秒(固定)	保護等級	IPX4(防雨型)
使用周囲温度	-20~45℃	サイズ	φ44×137mm
重量	84g	付属品	取付ネジ2本 コンクリート用スリーブ2本
設置可能場所	屋内・屋外		

暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約20秒後に自動で消灯します。

電池式なのでコンセントがないところにも設置できます。

別売のクランプ(EA864CB-500)又は、ステンレスバンド(EA864CB-501)でも取り付け可能。

※検知エリアは気温、服装、移動速度、侵入方向、体温、器具の取付高さなどにより変化します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.