

品番：EA864CB-44C

品名：2灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式)



販売価格	8,660円(税抜) / 9,526円(税込)		
カタログ価格	8,660円(税抜) / 9,526円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/05/20 13:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2315ページ		



暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯!ソーラー発電式防雨センサーライト

仕様

メーカー	朝日電器 (ELPA)	型番	ESL-N112SL
センサーライト本体			
検知方式	赤外線受動式	検知エリア	約120°・約10m
電源	ニッケル水素充電電池 3.6V 800mAh (付属)	光源	白色LED(交換不可)
全光束	340lm	点灯保持時間	約10秒(固定)
点灯開始照度	約4lx	保護等級	IP44(防沫形)
使用周囲温度範囲	-20~+40℃	サイズ	約112(W)×111(D)×127(H)mm(最大値)
重量	約170g(充電電池除く)	付属品	取付ネジ4本(φ4×38mm) コンクリート用スリーブ4本(φ6×30mm) マスキングカバー1個 ニッケル水素充電電池1個
設置可能場所	屋内・屋外		
ソーラーパネル			
種類	シリコン多結晶	出力	6V 90mA

接続コード長	約5m	サイズ	約88(W)×68(D)×166(H)mm(最大値)
重量	約190g	設置可能場所	屋内・屋外
暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。			
ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません			
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光			
別売のクランプ(EA864CB-500)で、最小約10mm～最大約100mm幅まで、別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。			
※ご購入後は必ず晴天の日に2日以上充電してから使用開始してください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.