

品番：EA864CB-44C

品名：2灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 8,660円(税抜) / 9,526円(税込) | | |
| カタログ価格 | 8,660円(税抜) / 9,526円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 9 (2026/07/08 06:20現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2315ページ | | |



暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯!ソーラー発電式防雨センサーライト

仕様

| | | | |
|-----------|-----------------------------|--------|---|
| メーカー | 朝日電器 (ELPA) | 型番 | ESL-N112SL |
| センサーライト本体 | | | |
| 検知方式 | 赤外線受動式 | 検知エリア | 約120°・約10m |
| 電源 | ニッケル水素充電電池 3.6V 800mAh (付属) | 光源 | 白色LED(交換不可) |
| 全光束 | 340lm | 点灯保持時間 | 約10秒(固定) |
| 点灯開始照度 | 約4lx | 保護等級 | IP44(防沫形) |
| 使用周囲温度範囲 | -20~+40℃ | サイズ | 約112(W)×111(D)×127(H)mm(最大値) |
| 重量 | 約170g(充電電池除く) | 付属品 | 取付ネジ4本(φ4×38mm) コンクリート用スリーブ4本(φ6×30mm) マスキングカバー1個 ニッケル水素充電電池1個 |
| 設置可能場所 | 屋内・屋外 | | |
| ソーラーパネル | | | |
| 種類 | シリコン多結晶 | 出力 | 6V 90mA |

| | | | |
|--|-------|--------|----------------------------|
| 接続コード長 | 約5m | サイズ | 約88(W)×68(D)×166(H)mm(最大値) |
| 重量 | 約190g | 設置可能場所 | 屋内・屋外 |
| 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。 | | | |
| ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません | | | |
| 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 | | | |
| 別売のクランプ(EA864CB-500)で、最小約10mm～最大約100mm幅まで、別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。 | | | |
| ※ご購入後は必ず晴天の日に2日以上充電してから使用開始してください。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.