

品番 : EA864CB-59

品名 : AC100V/1.0W LEDセンサーライト(懐中電灯兼用式)



販売価格	4,450円(税抜) / 4,895円(税込)		
カタログ価格	4,450円(税抜) / 4,895円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/05/02 07:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2318ページ		



コンセントに挿せばセンサーライト、いざという時は手持ちライトとしても使える人感センサー付きLEDライト。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-LED01N
光源	昼白色	色温度	表面/3000K上部/25000K
本体サイズ	本体/W65×D16×H148mmホルダー/W70×D47×H64mm	重量	本体/約99gホルダー/約52g
光束	表面/35ルーメン上部/最大140ルーメン※上部の光束値は、停電時とヘッドライト点灯時では若干異なります。ヘッドライトとして使用する方が若干明るく照らします。	調光	表面/電球色上部/昼白色(面発光LED)
LED数	7粒(表面の導光板の中にあるLED数)	消費電力	1.0W
電源	AC100V(50/60Hz)	連続使用時間	3時間
バッテリー容量	500mAhリチウムイオンバッテリー	充電時間	約32~50時間※お買い上げ時や長時間未使用の場合は、50時間程かかります。
センサー距離	2m感知距離/約2m以内感知角度/水	LED寿命	30000時間

	平約100°		
使用温度範囲	-20~40℃	センサー感知後のLED 照度時間	点灯後、約20秒後に消灯
セット内容	壁コンセント差込プラグ付きソケット		
人感センサー付きLEDライトで、感知すると自動的にLEDが点灯し、足元を明るく照らします。			
取り外した時には、自動的に上部のLEDが光りますので、緊急時にもすぐに対応できます。			
表面のLED発光の面が平らで広い構造になっており、目にやさしい電球色の明るさです。			
緊急時(災害など)は、ホルダーから外して、懐中電灯として利用できます。			
停電時には自動でLEDが点灯し、非常灯としても使用できます。			
懐中電灯、非常灯として使用する場合は、最大140ルーメンの高輝度ライトになるので、緊急時も安心です。			
本製品は屋内用です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.