

品番：EA864CB-91A

品名：AC100V/4W LEDセンサーライト



販売価格	3,720円(税抜) / 4,092円(税込)		
カタログ価格	3,720円(税抜) / 4,092円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/05/20 13:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2315ページ		



暗闇で人や車の動きを検知して自動点灯! 小型で明るいコンセント式防雨センサーライト(1灯)

仕様

メーカー	朝日電器 (ELPA)	型番	ESL-SS411AC
検知方式	赤外線受動式	検知エリア	約120° 約10m
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	約4W(待機時 約0.2W)
光源	白色LED(交換不可)	全光束	400lm
点灯保持時間	約30秒(固定)	点灯開始照度	約4lx
照射方向調整	下方向: 約50° 左右各方向: 約70°	保護等級	IP44(防沫形)
使用周囲温度範囲	-20~+40℃	サイズ	約70(W)×81(D)×125(H)mm
電源コード長	約1.6m	重量	約270g(電源コード含む)
付属品	取付ネジ2本、 コンクリート用スリーブ2本、 マスキングカバー1個	設置可能場所	屋内・屋外

暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約30秒後に自動消灯します。

小型で明るいコンセント式

軒下などの屋外に設置できる防水仕様(IP44 防沫形)

低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光

別売のクランプ(EA864CB-500)で最小約10mm～最大約100mm幅まで、別売のステンレスバンド(EA864CB-501)でも直径260mmまで取付可能。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.