

品番：EA864CB-93

品名：AC100V/6W LEDセンサーライト



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,650円(税抜) / 5,115円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 4,650円(税抜) / 5,115円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/07/08 06:24現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2315ページ                      |      |   |



暗闇で人や車の動きを検知して自動点灯! 小型で明るいコンセント式防雨センサーライト

### 仕様

|          |                                 |        |                 |
|----------|---------------------------------|--------|-----------------|
| メーカー     | 朝日電器 (ELPA)                     | 型番     | ESL-SS421AC     |
| 検知方式     | 赤外線受動式                          | 検知エリア  | 約120°約10m       |
| 電源       | AC100V(50/60Hz)                 | 消費電力   | 約6W(待機時 約0.2W)  |
| 光源       | 白色LED(交換不可)                     | 全光束    | 600lm           |
| 点灯保持時間   | 約30秒(固定)                        | 点灯開始照度 | 約4lx            |
| 照射方向調整   | 下方向: 約50°<br>左右各方向: 約70°        | 保護等級   | IP44(防沫形)       |
| 使用周囲温度範囲 | -20℃~+40℃                       | サイズ    | 127×69×129(H)mm |
| 電源コード長   | 約1.6m                           | 重量     | 約300g(電源コード含む)  |
| 付属品      | 取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個 | 設置可能場所 | 屋内・屋外           |

暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約30秒後に自動消灯します。

小型で明るいコンセント式

軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形)

低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光

別売のクランプ(EA864CB-500)で最小約10mm～最大約100mm幅まで、別売のステンレスバンド(EA864CB-501)でも直径260mmまで取付可能。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.