

品番 : EA864CD-133

品名 : 室内カメラ



販売価格	8,030円(税抜) / 8,833円(税込)		
カタログ価格	8,030円(税抜) / 8,833円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 01:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2372ページ		



仕様

赤外線照射距離	10m(環境により異なる)	電源	DC5V/1A Micro USB
サイズ	φ80×124(H)mm	重量	200g
解像度	2304×1296/640×360ピクセル	フレームレート	最大15fps、ネット環境によって自動調整
画像反転	水平と垂直	アラーム機能	移動検知アラーム アラームメッセージ送信
ビデオ圧縮規格	H.264/H.264	オーディオエンコード形式	AAC/G711A
Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n	レンズ	F2.0
視野角	104°	可動範囲	水平:350° 垂直方向:58°
ビデオ圧縮コード率	HDと標準、自動切替	センサー	1/2.7" CMOSセンサー
シャッター	自動シャッター	昼と夜の変換モード	ICR赤外線フィルター式
デジタルノイズリダクション	3Dデジタルノイズリダクション	ダイナミックレンジ	デジタルワイドダイナミック
2.4GHz			
屋内用			

クラウド保存対応

プライバシーマスキング対応

Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、無償Appの使用で、スマホやPCでの遠隔モニタリング

ダイレクトAPモード接続で、Wi-Fiがなくても、録画の記録と再生ができる

赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える

移動検知によるリアルタイムのアラーム情報をもらえる

ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる

最大128GB microSDカード対応

※EA864CD-131かEA864CD-134のモニターと一緒にご使用下さい。

代替品

	品番 EA864CD-453 コメント 違い:ドーム型
---	--------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.