

品番：EA864CD-135

品名：ワイヤレスカメラ



販売価格	20,300円(税抜)／ 22,330円(税込)			
カタログ価格	20,300円(税抜)／22,330円(税込)			
在庫数	最新在庫: 3 (2025/11/09 12:31現在)			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ	2372ページ			



仕様

画素	300万画素	解像度	2304×1296 16:9
赤外線照射距離	20m(環境により異なります)	レンズ	F2.0
視野角	104°	アラーム機能	PIR+移動感知 アラームメッセージ通知
周波数	2.4GHz帯域	Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
電源	DC12V/1A	フレームレート	2304×1296@15fps 640x360@15fps
センサー	1/3” CMOS Sensor	記録媒体	microSDカード(最大256GB) ※カメラ単体使用時、カメラに挿入するmicro-SDに動画保存しますが、カメラをNVR(モニター/レコーダー)に繋いで使用する場合は、NVRの保存媒体のみの保存になります)
消費電力	6W以下	使用環境条件	−20℃～50℃、湿度95%未満(結露なし)
映像圧縮方式	H.264,H.265	音声圧縮	G711A/AAC
オーディオエンコード形式	AAC/G711A	バックライト補正	対応
無線接続	2.4GWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m:実際の使		

	用上は約10m～40m)	
IP66防水レベル、4000V雷保護、サージ防止設計		
無線接続、配線不要、ネットワークに簡単に接続できます。		
スマホやタブレットでの遠隔モニタリング		
赤外線ナイトビジョン、暗闇でも見えます。		
PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報を受け取れます。		
ホーン付き高感度マイクを内蔵し、双方向で音声通話可能		
LANケーブル (別売:最大100m対応) で、有線接続可能。より安定した録画ができます。		
専用モニター (EA864CD-134) の増設カメラとして使えます。		

代替品

	品番	EA864CD-452
	コメント	違い: 外観、LEDライト付など

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.