

品番：EA864CD-137

品名：ワイヤレスカメラ・レコーダーセット



販売価格	70,400円(税抜)／ 77,440円(税込)			
カタログ価格	70,400円(税抜)／77,440円(税込)			
在庫数	最新在庫: 2 (2025/06/27 03:15現在)			
商品入数	1	販売単位	SET	
カタログページ	2372ページ			



仕様

〈セット内容〉	レコーダー×1、 屋外カメラ×2		
〈レコーダー〉			
ビデオ入力	ネット&ビデオ入力:最大10台カメラ接続	ビデオ出力	HDMI出力
分解率	1080P・1280×1024・1440×900・4K@30FPS (この分解率以外のテレビは使えません。)	映像圧縮方式	H.264, H.265
音声圧縮方式	G711A (音声出力対応)	録画解像度	5MP/3MP/1080P
同時ビュー	10&9局&6局1080P/4局3MP/2局5MP	録画方式	常時録画、モーション検知録画、スケジュール録画(SDカードへの直接録画は対応していません)
再生方式	常時／定時録画再生、モーション録画再生、スマート録画再生	バックアップ方式	USBメモリーへ映像の書き出し
ビデオ保存方法	1TB内蔵式HDD付属(最大別売6TB対応) micro-SDカード最大256GB対応(別売) クラウド保存は日本対応しません。	通信方式	無線:Wi-Fi 2.4G(IEEE802.11b/g/n) 有線:RJ45端子よりLanケーブルを通し、Wi-Fiルーターと接続
外部インターフェイス	2.0USBコネクター:マウス操作及び	消費電力	9W

	バージョンアップ (micro-SDカードホルダー最大256GB) 音声出力:スピーカー内蔵		
サイズ	185×155×30mm	重量	400g
〈カメラ〉			
画素	300万画素	解像度	2304×1296 16:9
赤外線照射距離	20m (環境により異なります)	レンズ	F2.0
視野角	104°	アラーム機能	PIR+移動感知 アラームメッセージ通知
周波数	2.4GHz帯域	Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
電源	DC12V/1A	フレームレート	2304×1296@15fps 640x360@15fps
センサー	1/3” CMOS Sensor	記録媒体	microSDカード (最大256GB) ※カメラ単体使用時、カメラに挿入するmicro-SDに動画保存しますが、カメラをNVR (モニター/レコーダー) に繋いで使用する場合は、NVRの保存媒体のみの保存になります)
消費電力	6W以下	映像圧縮方式	H.264, H.265
バックライト補正	対応	無線接続	2.4GWi-Fiを利用して、レコーダーと接続 (最大見通し距離300m: 実際の使用上は約10m~40m)
使用環境条件	カメラ: -20℃~50℃、湿度95%未満 (結露なし)		
カメラ: IP66防水レベル、4000V雷保護、サージ防止設計			
無線到達距離	屋外: 300m、屋内: 10~40m		
IPカメラとして単独使用可能			
Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング			
赤外線ナイトビジョン、暗闇でも見えます。			
PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報を受け取れます。			
ホーン付き高感度マイクを内蔵し、双方向で音声通話可能			
最大10台までのカメラを Wi-Fi で接続し、1TBのHDDへ画像を記録する事ができます。			
信号途切れず、無線も有線も接続可能なカメラセットです。			
オートリピーター機能: Wi-Fiの電波が届きにくい場所でもセキュリティカメラが電波を自動増幅し、壁などの障害物があってもスムーズな通信が可能			
無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理			

Lanケーブルで有線接続可能、より安定な録画ができます

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.