

品番：EA864CD-141

品名：[単3x8本] センサー付暗視カメラ(防水型)



販売価格	22,500円(税抜) / 24,750円(税込)		
カタログ価格	22,500円(税抜) / 24,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/24 04:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2313ページ		



暗間でも撮影できる赤外線センサー内蔵のカメラ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	CMS-SC01GY
電源	単3電池×8本または4本(別売)、またはACアダプター(別売)	サイズ(W×D×H)mm	96×73×136
重量	338g(電池含まず)	映像範囲	対角:70°、距離:15m(夜間)
レンズ仕様	f=3.62、F=2.2、画角FOV(対角)70度	イメージセンサー	500万画素
撮影形式	静止画/JPEG、動画/AVI	動画解像度	1920×1080、1280×720、720×480、640×480、320×240
静止画撮影解像度	4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960	耐水性能	IP54

防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラです。

温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します。

暗闇でも撮影できる赤外線センサー内蔵のカメラ
約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵しています。
夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用しています。
乾電池で動作するので設置が簡単です。
コンセント不要で配線がいらないので、軒先や駐車場など様々な場所で使用できます。
スタンバイモードで最大12ヶ月待機できる省電力設定です。
夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。※夜間はモノクロ撮影になります。
夜間撮影も可能 夜間でもモノクロ撮影が可能。波長が940nmで、最大約15m先まで照らすことができます。昼間と夜間のモードは、内蔵センサーで自動的に切り替わります。
雨の中でも使用できるIP54防水・防塵規格をクリアーした設計です。
タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能です。
ACアダプターはEA864CD-146です。
屋内外用
microSDに記録 ※microSDカードは付属していません。
その場ですぐ確認できるモニタ内蔵 液晶モニタを内蔵しており、撮影・録画・確認までこれ1台で行えます。 別途パソコンに接続したりする必要がなく、手軽に使えます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.