

品番：EA864CD-142

品名：[単3x8本] センサー付暗視カメラ(防水型)



販売価格	28,500円(税抜) / 31,350円(税込)		
カタログ価格	28,500円(税抜) / 31,350円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/24 07:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2313ページ		

3つのセンサーで素早い動作も振り過ぎない!

乾燥電池でもコンセントに挿しても使える

夜間撮影も可能

動作・静止画 選べる録画モード

画面105°で広範囲を撮影

設置方法は3通り

256GB microSDカードに保存できる7ギガ画質

お手軽なのに機能充実!

3つのセンサーで素早い動作も振り過ぎない!

110°の撮影もカバーする広域画角設計

暗間でも撮影できる赤外線センサー内蔵のカメラ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	CMS-SC03GY
サイズ(W×D×H)mm	96×80×136	画素数	800万画素
撮影形式	静止画/JPEG、動画/AVI	レンズ仕様	f=3.3、F2.0
静止画画解像度	5200×3900、4608×3456、4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960	電源	単3電池×8本または4本(別売)、またはACアダプター(付属)
重量	340g	映像範囲	対角:105°、距離:15m(夜間)
液晶サイズ	2.4インチ	対応記録メディア	microSD(SDXC規格)最大256GB (microSDカード別売)

耐水性能	IP54		
暗闇でも撮影できる赤外線センサー内蔵のカメラ			
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラです。			
温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します。			
3つのセンサーで最大110度をカバーする高感度設計です。			
約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵です。			
夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用しています。			
乾電池で動作するので電源が取りにくい場所などに取り付けができます。			
付属のACアダプタ(ケーブル長/3m)を接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。			
最大256GBまでのmicroSDに対応しており長時間の録画が可能です。			
スタンバイモードで最大12ヶ月待機できる省電力設定です。			
夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。※夜間はモノクロ撮影になります。			
雨の中でも使用できるIP54防水設計です。※ACアダプタ使用時は防水効果はなくなります。			
タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能です。			
屋内外用			
microSDに記録 ※microSDカードは付属していません。			
乾電池でも、コンセントに挿しても使える 給電は乾電池とACアダプタの2WAY方式。電源の取りにくい場所では乾電池で、常に電源が取れる場所ではACアダプタで、用途に合った給電方法が選べます。			
その場ですぐ確認できるモニタ内蔵 液晶モニタを内蔵しており、撮影・録画・確認までこれ1台で行えます。 別途パソコンに接続したりする必要がなく、手軽に使えます。			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.