

品番：EA864CD-144

品名：[充電式]センサーカメラ

	販売価格		28,500円(税抜)／ 31,350円(税込)	
	カタログ価格		28,500円(税抜)／31,350円(税込)	
	在庫数		最新在庫: 1 (2026/03/19 23:46現在)	
	商品入数	1	販売単位	個
	カタログページ	2313ページ		



コンパクトでシンプルデザイン、オフィスや家庭に置いても違和感なく使える

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	CMS-SC10BK
センサー	CMOS	レンズ	F=1.8
画素数	800万画素	フォーカス	固定
インターフェース	USB ※カードリーダーの機能として使用	ビデオ解像度	3264×2448/10fps、2688×1520 /24fps、1920×11080/30fps、1280×720/30fps
静止画解像度	36MP/8000×4500(ソフトウェア補間)、32MP/7584×4266(ソフトウェア補間)、24MP/6528×3672(ソフトウェア補間) 8M/3840×2160、5M /3072×1728、3M/2304×1296、1M/1280×720	画角(対角)	100度
動作温度範囲	5℃～40℃	マイク	モノラル
スピーカー	あり	赤外線LED数	6灯
赤外線波長	940	赤外線フラッシュ距離	10m

人感センサー距離	20m ※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります	人感センサー範囲	120度 ※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります
トリガー速度	0.2秒	撮影インターバル	5秒～59秒、1～60分
連続撮影枚数	6枚	動画撮影時間	3～59秒、1分～10分
撮影距離	日中/1m～∞、夜(赤外線LED点灯時)/1.5m～20m	撮影モード	写真/動画/写真+動画
最大スタンバイ時間	最大6ヶ月 ※ご使用環境により大幅に異なります	防水防塵規格	IP65
画面サイズ	2.31インチ	電源	リチウムイオン電池 9600mA
対応記録メディア	microSD (SDXC規格対応)/最大512GBまで対応 ※容量128GB以上のSDカードを推奨	セット内容	カメラ本体、充電ケーブル(USB-Aコネクタ-TypeC)、取扱説明書・保証書
製品サイズ	W68×D55×H100mm	製品重量	300g

屋内外用
オフィスや家庭に設置しても違和感のないシンプルデザインの防犯カメラです。
Wi-Fiなどネットワーク設定が不要です。簡単に設置できます。
外部電源不要です。カメラに内蔵された充電電池で動作するので配線工事が不要です。
繰り返し使える充電電池を内蔵し、電池交換が不要で経済的です。
人感センサーを内蔵しています。人間や動物に反応し録画を開始、いなくなれば録画を停止し電池の消耗を防ぎます。
夜間でもはっきり見える赤外線LEDを搭載しています。※夜間はモノクロ撮影になります。
スタンバイモードで最大6ヶ月待機できる省電力設定です。
940nmの赤外線LEDを採用しています。夜間撮影時に赤外線の光が目立たずカメラを発見されにくい仕様です。
雨の中でも使用できるIP67防水設計です。
タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能です。
設定した時間内でのみ動作するタイマー機能を搭載しています。
別売のUSB AC電源と組み合わせる事で電池切れを気にすることなく使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.