

品番 : EA864CD-2

品名 : 防犯用ダミーカメラ



販売価格	22,200円(税抜)／24,420円(税込)		
カタログ価格	22,200円(税抜)／24,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/14 18:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	竹中エンジニアリング(TAKEDEX)	型番	VHC-D820L
赤外線照明	自動点灯(DC12V入力時)	電源電圧	DC12V(DC10.5～15V) 極性あり
消費電流	330mA (DC12V入力時)	使用可能周囲温度	-10°C～+50°C (結露なきこと)
防塵・防水性	IEC規格 IP66準拠	設置場所	屋外/屋内
取付方法	天井設置/壁面設置 対応	カメラ取付台	ケーブル保護対応、3軸可動対応
サイズ	カメラ:101(W)×110(H)×248(L) mm プラケット:φ98×96(L)mm	重量	約1300g
色	シルバー	材質	アルミダイカスト
付属品	電源接続コード×1本、 六角レンチ(4mm)×1本、 カメラ固定ネジ×3本、 樹脂アンカー×3本、 自己融着テープ×1本 取扱説明書		

DC12Vを供給すると、照度センサーにより赤外線照明が自動で点灯します。

赤外線照明を搭載していますので、デイナイトカメラの補助照明としても使用できます。

防水構造で屋外にそのまま設置できます。(IEC規格:IP66準拠)

代替品



品番 EA864CD-623
コメント 仕様ご確認下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.