

品番 : EA864CD-202B

品名 : デジタル自動録画装置



販売価格	81,000円(税抜)／89,100円(税込)		
カタログ価格	81,000円(税抜)／89,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/06 14:31現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2311ページ		



## 仕様

メーカー	NSK	型番	NS-SD6013AHR
電源	DC12V/3A	録画レート(解像度)	1080p(最大30fps×2CH) 720p(最大30fps×2CH) 960×480(最大30fps×2CH)
録画モード	連続、モーション、アラーム、マニュアル、スケジュール(併用録画可)	記録媒体	SDカード×2(最大1TB×2)/CLASS10以上、e-SATA HDD(最大8TB)、USB-HDD(最大2TB)、SSD(別売)
本体サイズ	203(W)×92(D)×44.4(H) mm	重量	546g
付属品	ACアダプタ、リモコン、A/Vケーブル、クライアントソフトCD	映像入力	2CH AHD1440p(30)、1080p(25/30)、720p(50/60)、CVBS1.0vp-p/75Ω、BNC(自動認識)
映像出力	1×HDMI, 1×RCA(1.0vp-p/75Ω) /AVケーブル	音声入力	2×(RCA)
音声出力	1×(HDMI,RCA)	ディスプレイモード	2分割、单画面、デジタルズーム(最大7×7)、シーケンシャル、ポップアップ
ディスプレイレート	60fps(30fps×2CH)	ディスプレイ解像度	1920×1080、1280×1024、1024×768
圧縮方式	映像:H.265、H.264 音声:G.726	モーション録画	感知エリア(8×8)、(9段階)/プレコード(0~5秒)
ミラーリング録画	e-SATA HDDx2、USBHDDx2、SD	再生接続	HDMI(本体をモニター接続)、SDカ

	カード×2、SSD		ド、e-SATA HDD、USB-HDD、SSD (PC再生)
表示	2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)	検索モード	日時、カレンダー、イベント(アラーム、モーション)、先頭、最終、パノラマ、スクマーカー
再生速度	ノーマル、コマ送り、iフレームコマ戻し、一時停止、早送り(×2,4,8,32,128)、巻戻し(×2,4,8,32,128/iフレーム)	インターフェース	10/100base-t ethernet(RJ-45)/DynamicDNS対応
UTC	対応	セキュリティー	機器本体:パスワード管理、記録媒体:PINコード管理
アラーム入出力	1入力/1出力(無電圧接点)	表示LED	電源、録画、アラーム、GPS
消費電流	最大500mA(SDカード×2 USB3個接続時)	使用条件	0°C~50°C/20~80%RH

最大2台のカメラが録画可能なフルハイビジョン(1080p/720p)録画装置

アナログカメラの接続もできるハイブリッドタイプ

記録媒体(SDカード/e-SATA HDD)を取り外してパソコンでも再生可能

ミラーリング録画(同一録画データを2枚のSDカードにデュアル録画)とリレー録画(2枚のSDカードにシングル録画)が可能です。

SDカード(最大128GB)×2 スロット搭載

ネットワーク機能搭載

パスワード(機器本体)とPINコード(SDカード、HDD)管理でデータセキュリティも万全

機器に収納可能なコンパクトサイズ

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.