

品番：EA864CD-204

品名：8.0インチモニター



販売価格	28,600円(税抜)／ 31,460円(税込)		
カタログ価格	28,600円(税抜)／31,460円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 （2025/12/16 09:16現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2371ページ		



仕様

メーカー	NSK	型番	NS-FHD8M
解像度	1280×720	アスペクト比	16:9
輝度	350～450cd/m2	コントラスト	1000:1
視野角	水平:178° 垂直:178°	スピーカー	10W×2
HDMI	1080p、1080i、720p、576p、576p、480p、786i	電源	DC12V ±10%
消費電力	最大10W	使用条件	-20℃～60℃/-30℃～70℃(収納時)
サイズ	203×107×164(H)mm	重量	742g
付属品	HDMIケーブル(3m)、ACアダプター、モニタースタンド、モニタースタンド固定金具		
HDMI入力			
フルハイビジョン対応8.0インチモニター(16:9)			
スピーカー内蔵、VGA入力			
EA864CD-202Aのデジタル自動録画装置につなげて使用できるモニターです。			
小型8インチ、TFT液晶パネル採用			

軽量で持ち運びもラクラク!

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.