品番: EA864CD-205C

品名:[21.5型]液晶モニター



販売価格	50,000円(税抜)/55,000円(税込)				
カタログ価 格	50,000円(税抜)/55,000円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/09 13:36現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ					



仕様

メーカー	NSK	型番	PTFBLE-22W			
21.5型ワイド液晶(16:9)						
電源	AC100V	解像度	1920×1080			
サイズ	489×210×372(H)mm	重量	2.8kg(スタンド部含む)			
付属品	VGAケーブル、DisplayPortケーブル、 オーディオケーブル、 HDMIケーブル、電源ケーブル、スタン ド支柱・台座	視野角	水平:178° 垂直:178°			
パネルタイプ	ノングレア/白色LEDバックライト	スピーカー	ステレオスピーカー1W×2			
消費電力	最大:20W 通常使用時:9.4W スリープモード:0.11W オフモード:0.09W	入力信号	アナログRGB DisplayPort HDMI			
最大表示色	約1677万色	コントラスト比(DCR時)	1,000:1(5,000,000:1)			
最大輝度	250cd/m2	応答速度(中間色)	14ms			
オーバードライブ(中間色)	5.8ms	走查周波数	水平:31.5~67.5KHz 垂直:56~75Hz			
ドットクロック(最大)	148.5MHz	同期信号	セパレート			

入力コネクタ	ビデオ: D-Sub (mini15ピン)×1、 DisplayPort×1、HDMI×1 サウンド: 3.5mmステレオミニジャック ×1	パワーマネジメント規格	VESA DPM互換
プラグ&プレイ機能	VESA DDC2B	画面コントロール	日本語対応OSD
メニュー言語	日本語(初期設定)、英語	カラー調整	クール、ノーマル、ウォーム、ユーザーカ ラー設定
プリセットモード	標準、ゲーム、映画、風景、テキスト	ブルーライト削減機能	対応
フリッカー削減機能	対応	チルト角	約-3~17°
対応アーム(VESA規格)	対応(100mmピッチ)	盗難防止用ロック	セキュリティロックスロット対応
動作環境	温度:0~40℃ 湿度:10%~90% 結露無きこと	対応ビデオレコーダー	EA864CD-201D

スピーカー内蔵、VGA入力

HDMI入力

EA864CD-201D(デジタルビデオレコーダー)に接続して、さらに大画面で見るためのモニターです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.