

品番：EA864CD-205D

品名：[22型]液晶モニター



販売価格	50,000円(税抜) / 55,000円(税込)		
カタログ価格	50,000円(税抜) / 55,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/27 02:39現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			




仕様

メーカー	NSK	型番	NS-22M
電源	AC100V	解像度	1920×1080
サイズ	496×210×365.5(H) mm	重量	2.42kg
付属品	VGAケーブル、DisplayPortケーブル、オーディオケーブル、HDMIケーブル、電源ケーブル、スタンド支柱・台座	パネルタイプ	VA
画面比率	16:9	バックライト	LED
明るさ	200cd/m ²	コントラスト	3000:1
ディスプレイカラー	16.7M(8bit)	ビューアングル	水平:178度 垂直:178度
レスポンスタイム	5ms	リフレッシュレート	TYP. 60Hz, MAX. 75Hz
入力・出力	VGAX1、HDMI×1、RCAX1・内蔵ステレオスピーカー	消費電力	最大:30W 通常使用時:9.4W スリープモード:0.11W オフモード:0.09W
ベゼルウェッジ	3.1mm(R/L) 12.5mm(B)	視野角	水平:178° 垂直:178°
最大表示色	約1677万色	入力コネクタ	ビデオ:D-Sub(mini15ピン)×1、HDMI×1

画面コントロール	日本語対応OSD	メニュー言語	日本語(初期設定)、英語
対応アーム(VESA規格)	対応(100mmピッチ)	動作環境	温度:0~40℃ 湿度:20%~80% 結露無きこと
22型ワイド液晶(16:9)			
スピーカー内蔵、VGA入力			
HDMI入力			
EA864CD-201F(セット品)にもう1台追加したい場合にご利用ください。			
軽量プラスチックハウジング			
ベゼルスタイリッシュな外観			
178°H/178°Vの広い視野角			
HDMIおよびVGAの信号入力サポート			
低エネルギー消費、長寿命			
アンチブルーライトデザイン			

代替品

	<p>品番 EA864CD-205E</p> <p>コメント 変更点:スクリーンサイズ、バックライト</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.