

品番：EA864CD-205E

品名：[21.5型]液晶モニター



販売価格	34,600円(税抜) / 38,060円(税込)		
カタログ価格	34,600円(税抜) / 38,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/27 04:19現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2311ページ		



仕様

メーカー	NSK	型番	NS-22M2
電源	DC12V	スクリーンサイズ	21.45インチ
解像度	1920×1080ピクセル	サイズ	ベース付:491.8×167.4×373.2(H)mm ベース無:491.8×37.3×289.5(H)mm
重量	約2.3kg	付属品	ベースコンポーネント、電源アダプター、HDMIケーブル(1.5m)
画面比率	16:9	バックライト	E-LED
明るさ	250cd/m ²	コントラスト	3000:1
ビューアングル	水平:178度 垂直:178度	レスポンスタイム	6.5ms
リフレッシュレート	Typ.60Hz、Max.75Hz	入力・出力	HDMI、VGA、Audio Input、Speaker×2
消費電力	25W	対応アーム(VESA規格)	対応
動作環境	温度:0~40℃ 湿度:20%~90% 結露無きこと		

HDMI、VGA入力

3辺スリムベゼルの超薄型モニター

178°の超ワイドビュースクリーン

目に優しいブルーライト低減設計です。

スピーカー内蔵

軽量プラスチックハウジング

3Dノイズリダクション・HDMI とVGA のデュアルインターフェイスをサポートします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.