

品番：EA864CD-420

品名：防犯カメラ(ソーラーパ° 祓付)



販売価格	28,300円(税抜) / 31,130円(税込)		
カタログ価格	28,300円(税抜) / 31,130円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 09:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



### 仕様

メーカー	朝日電器 (ELPA)	型番	TBC-BC400
撮影範囲	水平:92° 垂直:52° 対角:110°	有効画素数	400万画素
電源	ソーラー充電式 (リチウムイオン電池内蔵 (5200mAh))	LED	IRLED(赤外線)×4 白色LED×4
照射距離	赤外線:20m 白色LED:15m	イメージセンサー	1/3" CMOS センサー
焦点距離	3.3mm	昼夜切替	ICR(赤外線カットフィルター解除機能)自動 / 手動切替
解像度	メインストリーム:2560×1440 サブストリーム:640×360	サイズ	本体:70×70×210mm ソーラーパネル:173×120×14mm
重量	本体:304g ソーラーパネル:171g	使用時間	約180日(1日1回3分の録画の場合)
充電時間	8~10時間(ソーラーパネル使用で満充電時)	定格	DC5V/1A
動作環境	本体:-20℃~50℃ ソーラーパネル:-20℃~60℃	材質	ABS樹脂
防塵・防水性	IP66	電圧	6V/3.2W(ソーラーパネル)

デジタルノイズリダクション	3DNR(3Dデジタルノイズリダクション)	ダイナミックレンジ	DWDR(デジタルワイドダイナミックレンジ)
逆光補正	対応	ビデオ圧縮方式	H265/H264
音声圧縮方式	AAC/G711	フレームレート	15fps(通信状況により自動調整)
画像反転	水平 / 垂直	プライバシーマスキング	対応
PIR	対応	スマートアラート	動体検知による警報
動体検知範囲	120°8m	警報通知	プッシュ通知
双方向通話	対応	残電量表示	LEDインジケータランプ(赤/緑)
microSDカード	最大256GB対応	クラウドストレージ	アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料)
端末	ios / Android 専用無料アプリ Eseecloudダウンロード	PC	Windows / Mac 専用無料アプリ Eseecloudダウンロード
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n2.4GHz/5GHz	USBケーブル	USB Type-C(3m)

リチウム電池内蔵で電源がない場所でも利用可能、配線不要で簡単接続できます。

センサーライト機能で防犯灯としても活躍、大音量の警報と双方通話も対応

人感センサーで移動体を自動録画でき、不審者を検知して情報をスマホに送信します。

スマートナイトビジョンで、夜間でもしっかり録画できます。

赤外線カットフィルター解除機能付きで、昼夜は自動または手動で切り替えます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.