

品番：EA864CD-453

品名：DC12V/1A 防犯カメラ(ドーム型/屋内用)



販売価格	17,600円(税抜) / 19,360円(税込)		
カタログ価格	17,600円(税抜) / 19,360円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/09 12:32現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



音と光で不審者を撃退! 攻撃型防犯カメラ(ドーム型)

仕様

メーカー	朝日電器 (ELPA)	型番	TBC-DC300
画素数	300万画素	センサー	1/3" CMOS センサー
焦点距離	4mm	昼夜切替	ICR (赤外線カットフィルター解除機能) 自動 / 手動切替
逆光補正	対応	撮影範囲	水平: 76.2°、垂直: 41.3°、対角: 90°
LED	デュアルLED (IRLED×4 白色 LED×4)	赤外線照射距離	20m (環境によって異なる)
白色LED照射距離	15m (環境によって異なる)	ビデオ圧縮方式	H.264, H.265
音声圧縮方式	AAC / G711A	解像度	メインストリーム: 2304×1296 サブストリーム: 800×448
フレームレート	15fps (通信状況により自動調整)	画像反転	水平 / 垂直
プライバシーマスキング	対応	アラーム機能	動体検知による警報
動体検知範囲	70° 7m	警報通知	プッシュ通知
通話	双方向通話	保存	microSDカード: 最大256GB対応 クラウドストレージ: アプリ内課金 (クラウドストレージを利用する場合のみ有料)

端末対応	端末:ios / Android 専用無料アプリ Eseecloudダウンロード PC:Windows / Mac 専用無料アプリ Eseecloudダウンロード	ネットワーク	Wi-Fi:IEEE802.11b / g / n 2.4 GHz / 5GHz LAN:RJ45 10Mbps~100Mbps LANケーブル最大100m
電源	DC12V / 1A	コード長さ	3m
サイズ	98×110×110mm	重量	227g
動作温度	-10℃~45℃		
天井や壁に取り付け			
300万画素の高画質			
不審な動きを検知したらスマートフォンに即時通知			
センサーライト機能で防犯灯としても活躍			
配線不要で簡単接続			
micro SDカード 最大256GB(別売)対応			
スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に			
スマホと連動して単独でも使用できる			
複数人で映像をシェアが可能			
EA864CD-451に増設可能(10台まで接続可能)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.