

品番：EA864CD-454

品名：DC5V/1A 防犯カメラ(屋内用)



販売価格	6,960円(税抜) / 7,656円(税込)		
カタログ価格	6,960円(税抜) / 7,656円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 11:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	朝日電器 (ELPA)	型番	TBC-IP300
撮影範囲	【画角】 水平76.2° 垂直41.3° 対角90° 【首振り】 水平350° 上下58°	有効画素数	300万画素
電源	DC5V/1A	赤外線照射距離	10m
イメージセンサー	1/3" CMOSセンサー	焦点距離	4mm
昼夜切替	ICR(赤外線カットフィルター解除機能)自動/手動切替	逆光補正	対応
解像度	メインストリーム: 2304×1296 サブストリーム: 640×360	サイズ	80×80×122(H)mm
重量	178g	動作温度	-10℃~45℃
ケーブル長	1m(USB Type-C)	材質	ABS
デジタルノイズリダクション	3DNR(3Dデジタルノイズリダクション)	ダイナミックレンジ	DWDR(デジタルワイドダイナミックレンジ)
逆光補正	対応	ビデオ圧縮方式	H.264 / H.265

音声圧縮方式	AAC/G711	フレームレート	15fps(通信状況により自動調整)
画像反転	水平 / 垂直	プライバシーマスキング	対応
スマートアラート	動体検知による警報	動体検知範囲	70°7m
警報通知	プッシュ通知	移動追尾	対応
双方向通話	対応	microSDカード	最大256GB対応
クラウドストレージ	アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料)	端末	ios / Android 専用無料アプリ Eseecloudダウンロード
PC	Windows / Mac 専用無料アプリ Eseecloudダウンロード	Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n2.4GHz/5GHz

350°広範囲を見守り、スマホから操作可能

スマホと繋いで、カメラ単体でも使えます。

人感センサーで移動体を自動録画でき、不審な動きを検知したらスマートフォンに即時通知

赤外線ナイトビジョンで、夜間もしっかりと撮影できます。

赤外線カットフィルター解除機能付きで、昼夜は自動または手動で切り替えます。

天井や壁にも取り付け可能、配線不要で簡単接続できます。

屋内用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.