

品番：EA864CD-551A

品名：ネットワークカメラセット(屋外用)



販売価格	110,000円(税抜)／121,000円(税込)			
カタログ価格	110,000円(税抜)／121,000円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/17 12:42現在)			
商品入数	1	販売単位	St	
カタログページ				

仕様

メーカー	NSK	型番	IP-8002AI+IPN-AI2104 ※ESCO オリジナルセット品
撮影範囲	107°(水平) 56°(垂直)	有効画素数	1920(H)×1080(V)
赤外線照射距離	最大30m	電源	カメラ:DC12V、レコーダー:DC53V
解像度	カメラ:1080P(1920×1080)、1.3M (1280×960)、720P(1280×720)、 D1(704×480/704×576)、VGA (640×480)、CIF(352×240 /352×288) レコーダー:12M/8M/5M/4M/3M /2M/720P/D1	サイズ	カメラ:φ70mm×166.2mm レコーダー:206.4×204.6×45.6mm
重量	カメラ:0.48kg レコーダー:0.89kg	焦点距離	2.8mm
最低照度	0.002 Lux@F1.6(カラー /0 Lux (IRon)	画像センサー	1/2.8" 2メガピクセルプログレッシブ CMOS
RAM/ROM	128MB/128MB	走査方式	プログレッシブ
電子シャッタースピード	オート/マニュアル 1/3s-1/100000s	赤外線ON/OFF	オート/マニュアル
赤外線LED数	1	レンズタイプ	固定
マウントタイプ	M12	最大口径	F1.6

アイリスタイプ	固定絞り	IVS	ライン検出、侵入検出
SMD	対応	圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
スマートコーデック	オン/オフ	ストリーミング能力	2ストリーム
フレームレート	メインストリーム:1920×1080 (1～25/30fps) サブストリーム:704×576(1～25fps) /704×480(1～30fps)	Day/Night	オート(ICR)/カラー/白黒
逆光補正	BLC/HLC/WDR(120dB)	ホワイトバランス	オート/自然/街灯/屋外/マニュアル
ゲインコントロール	オート/マニュアル	フリップ	0°/90°/180°/270°
ミラー	Off/On	デジタルズーム	16倍
プライバシーマスク	オン/オフ(4エリア)	イーサネット	RJ-45(10/100Base-T)
プロトコル	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP;RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast;ICMP; IGMP;	互換性	ONVIF(S/T)、CGI、P2P、マイルストーン
最大ユーザーアクセス数	6ユーザー	ストリーミング方式	ユニキャスト/マルチキャスト
ブラウザ	IE、Chrome、Firefox	マネージメントソフトウェア	Smart PSS、DSS、DMSS
スマートフォン	IOS、Android	消費電力	カメラ:最大5.1W レコーダー:NVRの合計出力は10W (HDDなし) PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W
動作温度	カメラ:－40～60℃ レコーダー:－10～55℃	湿度範囲	カメラ:95%(RH)以下 レコーダー:10～93%

IVS機能:ライン検出、侵入検出

マイクロSDカード、最大256GB対応、マイク内蔵

アダプタ(DC12V/1A)は別売です。

組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。

屋外用(IP67)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.