品番: EA864CD-552

品名:ネットワークカメラ(屋外用)



販売価格	33,000円(税抜)/36,300円(税込)				
カタログ価 格	33,000円(税抜)/36,300円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/11 12:33現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ					



仕様

メーカー	NSK	型番	IP-8002		
撮影範囲	水平107°、垂直56°	赤外線照射距離	最大30m		
電源	DC12V	サイズ	φ70×166.2mm		
重量	0.48kg	焦点距離	2.8mm		
最低照度	0.005 Lux@F1.6	圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG		
解像度	1080P(1920×1080), 1.3M (1280×960), 720P(1280×720), D1(704×480), VGA(640×480), CIF(352×240)	フレームレート	メインストリーム:1080P/1.3M/720P (1~25/30fps) サブストリーム:DI/VGA/CIF (1~30fps)		
逆光補正	BLC/HLC/DWDR	ホワイトバランス	オート/自然/街灯/屋外/マニュアル		
フリップ	0°/90°/180°/270°	デジタルズーム	16倍		
消費電力	最大4.6W	動作温度	-40~60℃		
湿度範囲	95%(RH)以下	防水防塵性能	IP67		
EA864CD-571と組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。					

屋外用



品番 EA864CD-552Bコメント 変更点:構成商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.