

品番：EA864CD-552

品名：ネットワークカメラ(屋外用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 33,000円(税抜) / 36,300円(税込) | | |
| カタログ価格 | 33,000円(税抜) / 36,300円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/04 14:09現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|------|--|----------|---|
| メーカー | NSK | 型番 | IP-8002 |
| 撮影範囲 | 水平107°、垂直56° | 赤外線照射距離 | 最大30m |
| 電源 | DC12V | サイズ | φ70×166.2mm |
| 重量 | 0.48kg | 焦点距離 | 2.8mm |
| 最低照度 | 0.005 Lux@F1.6 | 圧縮方式 | H.265/H.264/MJPEG |
| 解像度 | 1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×240) | フレームレート | メインストリーム:1080P/1.3M/720P(1~25/30fps) サブストリーム:DI/VGA/CIF(1~30fps) |
| 逆光補正 | BLC/HLC/DWDR | ホワイトバランス | オート/自然/街灯/屋外/マニュアル |
| フリップ | 0°/90°/180°/270° | デジタルズーム | 16倍 |
| 消費電力 | 最大4.6W | 動作温度 | -40~60℃ |
| 湿度範囲 | 95%(RH)以下 | 防水防塵性能 | IP67 |

EA864CD-571と組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。

屋外用

代替品



品番 EA864CD-552B

コメント 変更点:構成商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.