

品番 : EA864CD-552B

品名 : ネットワークカメラ(屋外用)



販売価格	36,600円(税抜)／40,260円(税込)		
カタログ価格	36,600円(税抜)／40,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/06 16:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2310ページ		



仕様

メーカー	NSK	型番	IP-D8002I
画像センサー	1/2.8" 2メガピクセルプログレッシブ CMOS	解像度	1080P(1920×1080) 1.3M(1280×960) 720P(1280×720) D1(704×480/704×576) VGA(640×480) CIF(352×240/352×288)
走査方式	プログレッシブ	電子シャッタースピード	オート/マニュアル 1/3s-1 /100000s
最低照度	0.002 Lux@F1.6(カラー)/0.0002 Lux@F1.6(白黒)/0Lux@F1.6(赤外線LED 点灯時)	赤外線照射距離	最大30m
赤外線ON/OFF	オート/マニュアル	最大口径	F1.6
焦点距離	2.8mm	撮影範囲	107°(水平) 56°(垂直)
撮影距離の目安	検知:43.9m 観察:17.5m 認識:8.8m 識別:4.4m	圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
スマートコーデック	オン/オフ	ストリーミング能力	2ストリーム
フレームレート	メインストリーム:1920×1080	ビットレート	操作:固定 / 可変 , H264:3 ~

	(1~25/30fps) サブストリーム:704×576(1~25fps) /704×480(1~30fps)		6144Kbps, H265:12 ~ 6144Kbps
Day/Night	オート(ICR)/カラー/白黒	逆光補正	BLC/HLC/WDR(120dB)
ホワイトバランス	オート/自然/街灯/屋外/マニュアル	ノイズリダクション	有 (3D NR)
動体検知	オン/オフ(4ゾーン)	SmartIR	有
フリップ	0°/90°/180°/270°	ミラー	Off/On
デジタルズーム	16倍	プライバシーマスク	オン/オフ(4ゾーン)
オーディオ	ビデオ:音声圧縮方式:G.711a, G.711Mu, G.726, PCM インターフェース:入力 ×1(内蔵マイク)	IVS機能	ラインクロス、侵入検知
SMD	対応	プロトコル	IPv4, IPv6, HTTP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP
互換性	ONVIF(S/T)、CGI、P2P、マイルストーン	ストリーミング方式	ユニキャスト/マルチキャスト
最大ユーザーアクセス数	6ユーザー	エッジストレージ	FTP, SFTP, MicroSD カード (最大 256GB)
推奨管理ソフトウェア	Smart PSS、DSS、DMSS	イーサネット	RJ-45(10/100Base-T)
電源	PoE, DC12V	消費電力	最大 5.1W(PoE)
動作温度	-40~60°C	湿度範囲	95%(RH)以下
サイズ	φ 70×165mm	重量	450g
付属品	取付ビス、端子カバー(防水)		
屋外用(IP67)			
マイクロSDカード、最大256GB対応、マイク内蔵			
アダプタ(DC12V/1A)は別売です。			
EA864CD-571Aと組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.