品番: EA864CD-561

品名:ネットワークカメラセット(屋外用)



販売価格	110,000円(税抜)/ 121,000円(税込)				
カタログ価格	110,000円(税抜)/121,000円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/11 08:14現在)				
商品入数	1	販売単位	ST		
カタログページ	2370ページ				







## 仕様

メーカー	NSK	型番	IP-5002+IPN-AI2104 ※ESCOオ リジナルセット品
撮影範囲	水平108°、垂直56°	有効画素数	1920(H)×1080(V)
赤外線照射距離	最大30m	電源	カメラ: DC12V レコーダー: DC53V
サイズ	カメラ: φ 109.9×81mm レコーダー: 206.4×204.6×45.6mm	重量	カメラ: 0.35kg レコーダー: 0.89kg
焦点距離	2.8mm	解像度	カメラ:1080P(1920×1080)、1.3M (1280×960)、720P(1280×720) D1(704×480)、VGA(640×480)、 CIF(352×240) レコーダー:12M/8M/5M/4M/3M /2M/720P/D1
逆光補正	BLC/HLC/DWDR	ホワイトバランス	オート/自然/街灯/屋外/マニュアル
フリップ	0°/90°/180°/270°	デジタルズーム	16倍
消費電力	カメラ:最大4.6W レコーダー: NVRの合計出力は10W (HDDなし) PoEの合計出力38W、1ポートあたり の最大出力25.5W	動作温度	カメラ:−40〜60℃ レコーダー:−10〜55℃
湿度範囲	カメラ:95%(RH)以下		

レコー	ダー	:10~	-93%

組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。

屋外用(IP67、IK10)

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.